

UNITRONIC® SENSOR M12

Conector M12 fișă sau priză și un capăt liber

Cablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fișă / priză M12 codat A și un capăt liber, cu izolație exterioară din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cablu

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare
Protecție integrată contra vibrațiilor
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

rezistent UV

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice

Fără PVC sau PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472

UL document nr: E249137

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

secțiune liță: 0,34 mm²

(8-pini: 0,25 mm²)

Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)

4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)

5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)

8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben (4), gri (5), roz (6), albastru (7), roșu (8)

Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Raza minimă de îndoire:

Instalare fixă: 5 x diametru cablu

Flexibil: 10 x diametru exterior

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25°C la +90°C

Instalare fixă -40°C la +80°C

Flexibil -25°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

2 A (8-pin)

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | Construcție | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
| 22260221 | AB-C3-M12MS-2,0PUR | 3 | 2 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260222 | AB-C3-M12MS-5,0PUR | 3 | 5 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260249 | AB-C3-M12MS-10,0PUR | 3 | 10 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260223 | AB-C3-M12MA-2,0PUR | 3 | 2 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260224 | AB-C3-M12MA-5,0PUR | 3 | 5 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260256 | AB-C3-M12MA-10,0PUR | 3 | 10 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| Priza | | | | | | | |
| 22260257 | AB-C3-2,0PUR-M12FS | 3 | 2 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260250 | AB-C3-5,0PUR-M12FS | 3 | 5 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260251 | AB-C3-10,0PUR-M12FS | 3 | 10 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22262142 | AB-C3-15,0PUR-M12FS | 3 | 15 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22262143 | AB-C3-25,0PUR-M12FS | 3 | 25 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260252 | AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L | 3 | 2 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260265 | AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L | 3 | 5 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260266 | AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L | 3 | 10 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260258 | AB-C3-2,0PUR-M12FA | 3 | 2 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260259 | AB-C3-5,0PUR-M12FA | 3 | 5 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260260 | AB-C3-10,0PUR-M12FA | 3 | 10 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260253 | AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L | 3 | 2 | unghiular | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260254 | AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L | 3 | 5 | unghiular | 2 LEDs | 24 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxomania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | Construcție | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
| 22260255 | AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L | 3 | 10 | unghiular | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260320 | AB-C4-M12MS-2,0PUR | 4 | 2 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260321 | AB-C4-M12MS-5,0PUR | 4 | 5 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260342 | AB-C4-M12MS-10,0PUR | 4 | 10 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22261066 | AB-C4-M12MS-20,0PUR | 4 | 20 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260301 | AB-C4-M12MA-2,0PUR | 4 | 2 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260302 | AB-C4-M12MA-5,0PUR | 4 | 5 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260303 | AB-C4-M12MA-10,0PUR | 4 | 10 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| Priza | | | | | | | |
| 22260322 | AB-C4- 2,0PUR-M12FS | 4 | 2 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260323 | AB-C4- 5,0PUR-M12FS | 4 | 5 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260343 | AB-C4-10,0PUR-M12FS | 4 | 10 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22262131 | AB-C4-15,0PUR-M12FS | 4 | 15 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260933 | AB-C4-20,0PUR-M12FS | 4 | 20 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260377 | AB-C4-25,0PUR-M12FS | 4 | 25 | drept | NU | 250 | 1 |
| 22260344 | AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L | 4 | 2 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260345 | AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L | 4 | 5 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260346 | AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L | 4 | 10 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260911 | AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L | 4 | 15 | drept | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260324 | AB-C4- 2,0PUR-M12FA | 4 | 2 | unghiular | NU | 250 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | Construcție | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| 22260325 | AB-C4- 5,0PUR-M12FA | 4 | 5 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260341 | AB-C4-10,0PUR-M12FA | 4 | 10 | unghiular | NU | 250 | 1 |
| 22260326 | AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L | 4 | 2 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22262068 | AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L | 4 | 3 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260327 | AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L | 4 | 5 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260340 | AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L | 4 | 10 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260891 | AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L | 4 | 15 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260947 | AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L | 4 | 20 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22262029 | AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L | 4 | 25 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260819 | AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L | 4 | 30 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260892 | AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L | 4 | 35 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| | | | | | | | |
| 22260400 | AB-C5-M12MS-2,0PUR | 5 | 2 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260401 | AB-C5-M12MS-5,0PUR | 5 | 5 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260414 | AB-C5-M12MS-10,0PUR | 5 | 10 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260402 | AB-C5-M12MA-2,0PUR | 5 | 2 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| 22260403 | AB-C5-M12MA-5,0PUR | 5 | 5 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| 22260417 | AB-C5-M12MA-10,0PUR | 5 | 10 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| Priza | | | | | | | |
| 22260404 | AB-C5- 2,0PUR-M12FS | 5 | 2 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260405 | AB-C5- 5,0PUR-M12FS | 5 | 5 | drept | NU | 60 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | Construcție | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|
| 22260415 | AB-C5-10,0PUR-M12FS | 5 | 10 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260829 | AB-C5-20,0PUR-M12FS | 5 | 20 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22262018 | AB-C5-25,0PUR-M12FS | 5 | 25 | drept | NU | 60 | 1 |
| 22260406 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA | 5 | 2 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| 22260407 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA | 5 | 5 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| 22260418 | AB-C5-10,0PUR-M12FA | 5 | 10 | unghiular | NU | 60 | 1 |
| 22260408 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L | 5 | 2 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260409 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L | 5 | 5 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260416 | AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L | 5 | 10 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| 22260760 | AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L | 5 | 25 | unghiular | 3 leduri | 24 | 1 |
| | | | | | | | |
| 22260091 | AB-C8-M12MS-2,0PUR | 8 | 2 | drept | NU | 30 | 1 |
| 22260092 | AB-C8-M12MS-5,0PUR | 8 | 5 | drept | NU | 30 | 1 |
| 22260093 | AB-C8-M12MS-10,0PUR | 8 | 10 | drept | NU | 30 | 1 |
| 22260094 | AB-C8-M12MA-2,0PUR | 8 | 2 | unghiular | NU | 30 | 1 |
| 22260095 | AB-C8-M12MA-5,0PUR | 8 | 5 | unghiular | NU | 30 | 1 |
| 22260096 | AB-C8-M12MA-10,0PUR | 8 | 10 | unghiular | NU | 30 | 1 |
| Priza | | | | | | | |
| 22260726 | AB-C8-2,0PUR-M12FS | 8 | 2 | drept | NU | 30 | 1 |
| 22260728 | AB-C8-5,0PUR-M12FS | 8 | 5 | drept | NU | 30 | 1 |
| 22260729 | AB-C8-10,0PUR-M12FS | 8 | 10 | drept | NU | 30 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | Construcție | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|
| 22262186 | AB-C8-15,0PUR-M12FS | 8 | 15 | drept | NU | 30 | - |
| 22260141 | AB-C8-2,0PUR-M12FA | 8 | 2 | unghiular | NU | 30 | 1 |
| 22260615 | AB-C8-5,0PUR-M12FA | 8 | 5 | unghiular | NU | 30 | 1 |
| 22260616 | AB-C8-10,0PUR-M12FA | 8 | 10 | unghiular | NU | 30 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12