

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Conector M12 fișă sau priză și conector fișă , priză sau capăt liber

Cablu premufat cu conectori M12 priză - fișă sau capăt liber pentru senzori/actuatori, cu manta din PVC, 3, 4 sau 5 pini, codat A, IP65/IP67/IP68

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Impermeabil



Cerința de spațiu



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Automatizări industriale

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte
Se evită erorile de conectare
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă
Protecție integrată contra vibrațiilor

Domeniul de utilizare

Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate

Caracteristicile produsului

Rezistent parțial la uleiuri și substanțe chimice
Include suportul de etichetă
Fără PWIS

Ultima actualizare (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Normă de referință / aprobări

întârzierea propagării focului conform document nr: 2464
UL document nr: E249137

Descrierea produsului

secțiunea conductorilor : 0,34 mm²

Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)

Izolație exterioară: PVC, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu actuator cu senzor confecționat
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametru cablu Flexibil: 10 x diametru exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25°C la +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Profil	Tensiune nominală (V)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	drept	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	drept	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	drept	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	unghiular	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	unghiular	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	unghiular	250
Fișă și priză					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	drept-unghiular	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	drept-unghiular	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	drept-unghiular	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	drept	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	drept	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	drept	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	unghiular	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	unghiular	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	unghiular	250
Fișă și priză					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	drept-unghiular	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	drept-unghiular	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	drept-unghiular	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	drept	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	drept	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	drept	60
Fișă și priză					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	drept-unghiular	60
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	drept-unghiular	60

Ultima actualizare (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Profil	Tensiune nominală (V)
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	drept-unghiular	60

Ultima actualizare (23.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16