

## UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Conector M12 fișă sau priză și conector fișă , priză sau capăt liber

Cablu de conectare senzor-actuator cu 3, 4, 5, 8 poli, fișă M12/priză M12 sau cu un capăt liber al cablului, codificare A, PVC, IP65/IP67/IP68, adecvat pentru lanțuri portcablu

### Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe [www.lappgroup.com/assemblyfinder](http://www.lappgroup.com/assemblyfinder) sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Impermeabil

### Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide  
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.  
Se evită erorile de conectare  
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă  
Protecție integrată contra vibrațiilor

### Domeniul de utilizare

Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate

### Caracteristicile produsului

Rezistent parțial la uleiuri și substanțe chimice  
Include suportul de etichetă  
Fără PWIS

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

### Normă de referință / aprobări

întârzierea propagării focului conform document nr: 2464  
UL document nr: E249137

### Descrierea produsului

secțiunea conductorilor : 0,34 mm<sup>2</sup>

Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)

Izolație exterioară: PVC, negru

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametru cablu Flexibil: 10 x diametru exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25°C la +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere  
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.  
Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	drept	250	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	drept	250	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	drept	250	1
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	unghiular	250	1
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	unghiular	250	1
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	unghiular	250	1
Fișă și priză						
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	drept-unghiular	250	1
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	drept-unghiular	250	1
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	drept-unghiular	250	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	drept	250	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	drept	250	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	drept	250	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	unghiular	250	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	unghiular	250	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	unghiular	250	1
Fișă și priză						
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	drept-unghiular	250	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	drept-unghiular	250	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	drept-unghiular	250	1
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	drept	60	1
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	drept	60	1
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	drept	60	1
Fișă și priză						
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	drept-unghiular	60	1
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	drept-unghiular	60	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	drept-unghiular	60	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16