

EPIC® SENSOR M8

Conector M8 cu montare pe șantier

Conectori M8 cu montare pe șantier, conectare cu șurub sau versiune fast-connect, pentru cablarea individuală a senzorilor și actuatorilor



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Robust



Impermeabil

Beneficii

Conectare ușoară și sigură prin cleme cu șurub

Pentru conectarea cablurilor de PROFIBUS

Asamblare ușoară și rapidă pe șantier

Nu necesită scule speciale pentru conectarea cablurilor

Asamblare ușoară la fața locului cu tehnologie de conectare rapidă IDC

Caracteristicile produsului

versiunea cu 3 și 4-pini

Versiune cu îndepărtare automată a izolației (piercing, IDC) sau versiune cu conectare prin șurub

Fără PWIS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatore

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Material:	Contact: CuZn Acoperit cu: Au (aur)
Clasa de protecție:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (piercing) IP 67 (șurub)
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă/priză -25°C ÷ +80°C (IDC) -25°C ÷ +85°C (perforare) -40°C ÷ +85°C (șurub)
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SENSOR M8

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tipul de conexiune	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru cablu în mm	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă dreaptă							
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260120	AB-C3-M8MS	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Fișă dreaptă, ecranată							
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Fișă unghiulară							
22262110	AB-C3-M8MA	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262111	AB-C4-M8MA	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Priză dreaptă							
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	IDC	0.08 - 0.25	2.5 - 5	60	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	IDC	0.25 - 0.5	2.5 - 5	60	1
22260125	AB-C3-M8FS	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
Priză dreaptă ecranată							
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5.5	60	1
Priză unghiulară							
22262112	AB-C3-M8FA	3	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1
22262113	AB-C4-M8FA	4	cu șurub	0.14 - 0.5	3.5 - 5	60	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16