


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Conector Y M12 tip fișă dreaptă cu 2 prize M12 drepte

Conexiune codată A, cablurile sunt izolate cu PUR, LSZH, potrivite pentru aplicații tip lanț portcablu



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

Caracteristicile produsului

Fișă M12 cu 4 pini și 2 prize M8 cu 3 pini

fișă M12 cu 4 pini

2 x priză M12 cu 4 pini

Include suportul de etichetă

Fără PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

Descrierea produsului

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Culoare conductori: bn, bu, bk
Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră

Date Tehnice

| | |
|--------------------------------------|--|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare |
| Material: | Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere |
| Clasa de protecție: | IP65/IP67/IP68 |
| Temperatura ambientală (de operare): | Fișă / priză -25 °C la +90 °C Instalare fixă -40 °C la +80 °C Flexibil -25 °C la +80 °C |
| Codarea: | Standard A |
| Curent nominal (A): | 4 A |

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere. Fotografiiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv. Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri. Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

| Articol nr. | Denumire articol | Numărul pinilor | Lungime (m) | LED | Tensiune nominală (V) | UA (buc/set) |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|
| 22260501 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B | 3 | 0,3 | NU | 250 | 1 |
| 22260502 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B | 3 | 0,6 | NU | 250 | 1 |
| 22260503 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B | 3 | 1 | NU | 250 | 1 |
| 22260504 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B | 3 | 2 | NU | 250 | 1 |
| Priză unghiulară | | | | | | |
| 22260505 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B | 3 | 0,3 | NU | 250 | 1 |
| 22260506 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B | 3 | 0,6 | NU | 250 | 1 |
| 22260507 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B | 3 | 1 | NU | 250 | 1 |
| 22260508 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B | 3 | 2 | NU | 250 | 1 |
| Priză unghiulară cu LED-uri | | | | | | |
| 22260509 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B | 3 | 0,3 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260510 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B | 3 | 0,6 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260511 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B | 3 | 1 | 2 LEDs | 24 | 1 |
| 22260512 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B | 3 | 2 | 2 LEDs | 24 | 1 |

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16