


## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Fișă M12 în Y și două prize M8

Codare tip A, cabluri cu izolație din PUR, LSZH, potrivite pentru aplicații tip lanț portcablu



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

### Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

### Caracteristicile produsului

fișă M12 cu 4 pini

2 x priză M12 cu 4 pini

Fișă M12 cu 4 pini și 2 prize M8 cu 3 pini

Include suportul de etichetă

Fără PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

### Descrierea produsului

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Culoare conductori: bn, bu, bk  
Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Clasa de protecție:	IP65/IP67/IP68
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25 °C la +90 °C Instalare fixă -40 °C la +80 °C Flexibil -25 °C la +80 °C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

### Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere  
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.  
Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	NU	60	1
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	NU	60	1
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	NU	60	1
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	NU	60	1
Priză unghiulară						
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	NU	60	1
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	NU	60	1
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	NU	60	1
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	NU	60	1
Priză unghiulară cu LED-uri						
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24	1
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16