

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Conector de electroventil cu fișă M12 dreaptă

Cablu preumflat pentru comanda electroventilelor cu conector tip valvă și conector M12, izolație din PUR fără halogeni, 3 pini, cu LED, tip A, tip B, tip C, IP65/IP67



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

Caracteristicile produsului

Potrivit pentru lanț portcablu

Cu circuit de protecție (diodă Z), punte PE (cu excepția tipului AD)

Cu indicator de stare cu LED (galben)

Cu afișarea stării de comutație (2 LED-uri, roșu/verde)

Include suportul de etichetă

Fără PWIS

Descrierea produsului

3 sau 5 x 0.5 mm²

Identificarea conductorilor: negri cu numere albe + conductor verde / galben

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Manta exterioară: PUR fără halogeni, neagră
Diametrul exterior: 4.5 mm (3 pini)
5.3 mm (5 pini)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Conector de electroventil -20°C la +85°C Conector/priză -25°C la +90°C Pozare fixă -40°C - +80°C Flexibil -20°C - +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Conector drept și conector de electroventil tip A (18 mm)						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Conector drept și conector de electroventil tip A (18 mm) pentru presostat						
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2 LEDs	24	1
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2 LEDs	24	1
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2 LEDs	24	1
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24	1
Conector drept și conector de electroventil tip B (10 mm)						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Conector drept și conector de electroventil tip BI (11 mm)						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Conector drept și conector de electroventil tip C (8 mm)						
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-	3	0,6	1 LED	24	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
	C-1L-S					
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Conector drept și conector de electroventil tip CI (9.4 mm)						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16