

Distribution Box M12

Cutie de distribuție cu sloturi M12 și cablu master fix sau conectabil pe M23

Cutii de distribuție pasivă cu conectori M12 și cablu master cu montare fixă, într-o carcasă complet etanșată, pentru cablajul structurat al senzorilor și actuatorilor



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Eficientizează costurile la cablarea senzorilor și a actualelor, micșorează timpii de mentenanță

În locul numeroșilor conductori individuali un cablu master este pozat spre unitatea de control

Utilizează cablu master hibrid pentru semnale și alimentare

Caracteristicile produsului

Cu cablu principal fix, montabil sau priză M23

Cutie simplă sau dublă pentru senzor / actuator

Sistem de blocare rapidă M12, diagnostic opțional LED (PNP)

Potrivit pentru lanț portcablu

Fără PWIS

Distribution Box M12

Normă de referință / aprobări

Număr E-File: E75770

Descrierea produsului

Izolație conductor: PVC

Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002585

Clasa ETIM 5.0 - Descriere: Interfață pasivă pentru senzor-actuator

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002585

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Interfață pasivă pentru actuator / senzor

Clasa de protecție:

IP65/IP67 (conexiune M23)

IP65/IP67/IP69

Temperatura ambientală (de operare):

-25 °C to +75 °C (M23 connection)-30 °C to +90 °C

Instalare fixă -40 °C la +90 °C

Flexibil -5 °C la +80 °C

Curent maxim pe canal:

2 A

Curent maxim pe slot:

4 A

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Sloturile neocupate se protejează cu - ArtNo. 22260606 (M8); 22260605 (M12).

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

Distribution Box M12

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Numărul de locații	Afișarea stării
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5	4	NU
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10	4	NU
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5	8	NU
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10	8	NU
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5	4	Cu LED-uri
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10	4	Cu LED-uri
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5	6	Cu LED-uri
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5	8	Cu LED-uri
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10	8	Cu LED-uri
Pentru montaj în șantier				
22260005	AB-B4-M12-4-C	-	4	NU
22260007	AB-B8-M12-8-C	-	8	NU
22260001	AB-B4-M12L-4-C	-	4	Cu LED-uri
22260003	AB-B8-M12L-8-C	-	8	Cu LED-uri
Conector M23				
22260618	AB-B6-6-L-M23	-	6	Cu LED-uri
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5	4	NU
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10	4	NU
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5	8	NU
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10	8	NU
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5	4	Cu LED-uri
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10	4	Cu LED-uri
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5	8	Cu LED-uri
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10	8	Cu LED-uri
Pentru montaj în șantier				
22260006	AB-B4-M12-8-C	-	4	NU
22260008	AB-B8-M12-16-C	-	8	NU
22260002	AB-B4-M12L-8-C	-	4	Cu LED-uri
22260004	AB-B8-M12L-16-C	-	8	Cu LED-uri

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16