


UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Cablu de alimentare cu fișă dreaptă M12 și priză dreaptă M12

Cablu de alimentare cu un conector M12 (codat A) și un capăt liber, cu izolație exterioară din PUR, pentru alimentarea dispozitivelor automatizate. Potrivit pentru lanțuri port cablu.

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Timpul de asamblare



Lanț port cablu

Beneficii

Eficiențizează costurile cablării magistralelor sau a senzorilor și actuatorilor
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Asamblare rapidă și ușoară

Caracteristicile produsului

cablu de alimentare cu 4 conductori
Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare
Fișă dreaptă și priză dreaptă
Fără PWIS
Potrivit pentru lanț portcablu

Descrierea produsului

4 x 0.75 mm²
4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
Izolație conductor: PVC
Izolație exterioară: PUR, negru
Diametrul exterior: 5.9 mm

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Raza minimă de îndoire:	Flexibil: 10 x diametru exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Priză/fișă: -25°C to +90°C Instalare fixă -25°C la +80°C Flexibil -5°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Preț bază cupru: 100/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă și priză						
22260784	AB-PC4-M12MS-0,3PU R-M12FS	4	0,3	drept - drept	250	1
22260785	AB-PC4-M12MS-1,0PU R-M12FS	4	1	drept - drept	250	1
22260786	AB-PC4-M12MS-2,0PU R-M12FS	4	2	drept - drept	250	1
22260787	AB-PC4-M12MS-5,0PU R-M12FS	4	5	drept - drept	250	1
22260788	AB-PC4-M12MS-10,0PU R-M12FS	4	10	drept - drept	250	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16