

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Cablu de alimentare cu conector M12, fișă sau priză și capăt liber

Cablu de alimentare cu conectori M12 (codat A) , cu izolație exterioară din PUR, pentru alimentarea dispozitivelor automatizate. Potrivit pentru lanțuri port cablu.

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Impermeabil

Beneficii

Eficientizează costurile cablării magistralelor sau a senzorilor și actuatorilor

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Conector particularizat la cerere la capătul liber

Caracteristicile produsului

cablu de alimentare cu 4 conductori

Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare

Include suportul de etichetă

Potrivit pentru lanț portcablu

Fără PWIS

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Descrierea produsului

4 x 0.75 mm²

4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)

Izolație conductor: PVC

Izolație exterioară: PUR, negru

Diametrul exterior: 5.9 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori /
actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori /
actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de
prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Raza minimă de îndoire:

Flexibil: 10 x diametru exterior

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Priză/fișă: -25°C to +90°C

Instalare fixă -25°C la +80°C

Flexibil -5°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Preț bază cupru: 100/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Conector drept						
22260778	AB-PC4-M12MS-2,0PUR	4	2	drept	250	1
22260779	AB-PC4-M12MS-5,0PUR	4	5	drept	250	1
22260780	AB-PC4-M12MS-10,0PUR	4	10	drept	250	1
Priză dreaptă						
22260781	AB-PC4-2,0PUR-M12FS	4	2	drept	250	1
22260782	AB-PC4-5,0PUR-M12FS	4	5	drept	250	1
22260783	AB-PC4-10,0PUR-M12FS	4	10	drept	250	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://approximania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16