

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Conector M8 fișă sau priză și un capăt liber

Actuator cu senzor
cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fișă M8/priză M8 și un capăt liber al cablului, codare A, PVC, IP65/IP67/IP68

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare

Domeniul de utilizare

Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate

Caracteristicile produsului

Rezistent parțial la uleiuri și substanțe chimice
Fără PWIS

Ultima actualizare (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

întârzierea propagării focului conform document nr: 2464

UL document nr: E249137

Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm²

Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

Izolație exterioară: PVC, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Clasa de protecție:

IP65/IP67/IP68

Temperatura ambientală (de operare):

Priză/fișă: -25°C to +90°C

Instalare fixă -25°C la +80°C

Flexibil -5°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Length (m)	Construcție	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	drept	60	1
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	drept	60	1
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	drept	60	1
Priza						
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	unghiular	60	1
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	unghiular	60	1
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	unghiular	60	1
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	drept	30	1
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	drept	30	1
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	drept	30	1
Priza						
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	unghiular	30	1
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	unghiular	30	1
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	unghiular	30	1
Fișă și priză						
22260169	AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS	4	1	drept - drept	30	-
22260170	AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS	4	2	drept - drept	30	-
22260171	AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS	4	5	drept - drept	30	-
22260172	AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS	4	10	drept - drept	30	-

Ultima actualizare (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16