

Cabluri coaxiale RGB

Pentru Instalarea fixă sau aplicație cu îndoire continuă a calculatoarelor sau a stațiilor de lucru CAD, pentru vizualizarea proceselor.
Domeniul de temperatură între -10°C și +80°C

Informații

Cablu de conectare pentru monitoare color



Beneficii

Atenuarea redusă asigură lungime de transmitere mai mare
Transmiterea semnalelor: roșu (R), verde (G) și albastru (B)

Domeniul de utilizare

Cablu pentru monitor color, pentru PC-uri și posturi de lucru CAD, vizualizare de procese
Pentru instalare fixă la interior (RGB CY..x Kx 0.4/1.8)
Pentru aplicații foarte flexibile în lanț portcablu (lanț portcablu) și componente în permanentă mișcare (RGB-FD..x Kx 0.6L/2.4)

Descrierea produsului

Conductor: lițe de cupru stanate
Dielectric: poliolefină celulară
Conductorul exterior: țesătură de cupru sau cupru cositorit bobinat elicoidal
Elemente roșii, verzi și negre -pentru RGB 5 x Kx 0.4/1.8 roșu, verde, albastru, alb, negru
Izolație exterioară din PVC
Cabluri PD cu izolație exterioară din PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000019 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000019 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu coaxial
Capacitate mutuală:	60 nF/km
Raza minimă de îndoire:	15 x diametrul exterior

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Cabluri coaxiale RGB

Impedanța caracteristică:	75 Ohm
Gama de temperatură:	-10 °C la +80 °C Flexare ocazională: -5 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Cabluri coaxiale RGB

Articol nr.	Denumire articol	Diametru exterior mm	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Pozare fixă				
0034245	RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25	8	51	97
0034246	RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8	9.7	60	132
Aplicații flexibile și extra flexibile				
0034247	RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4	10.8	29	100

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16