


UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Cablu de PROFIBUS: Priză și fișă M12

Cablu solid, pregătit pentru utilizare, pentru PROFIBUS M12 (codat B), cu înveliș exterior din PUR (fără halogen), pentru utilizare flexibilă (lanț de tracțiune). Versiune ecranată.

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Lanț port cablu

Beneficii

Eficientizează costurile cablării rețelelor de PROFIBUS
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare

Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Caracteristicile produsului

Cablu de PROFIBUS, ecranat
Conectori M12 codați B cu sistem rapid de blocare
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Normă de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm²

Culoarea conductorilor: roșu, verde

izolație exterioară : PUR fără halogeni, violet

Diametrul exterior: 7.8 mm

Versiune ecranată

Ecranarea este prelungită prin randalină

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori /
actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori /
actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de
prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25 °C la +90 °C

Montaj fix: -40 °C ÷ +80 °C

În mișcare: -30 °C ÷ +80 °C

Aplicații lanț portcablu: ≤ 70 °C

Codarea:

B - inverse

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® BUS PB M12-M12

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Numărul pinilor	Construcție	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă și priză						
22260955	AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS	0,2	2	drept - drept	250	1
22260773	AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	2	drept - drept	250	1
22260774	AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	2	drept - drept	250	1
22260775	AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	2	drept - drept	250	1
22260869	AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	2	drept - drept	250	1
22260776	AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	2	drept - drept	250	1
22260777	AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	2	drept - drept	250	1
22260907	AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS	15	2	drept - drept	250	1
22260908	AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS	20	2	drept - drept	250	1
22260079	AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA	5	2	unghiular-unghiular	250	1
22260904	AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA	10	2	unghiular-unghiular	250	1
22260905	AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA	15	2	unghiular-unghiular	250	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16