

SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP piesă de blocare fabricată din alamă nichelată, pentru tubul de protecție SILVYN® CNP



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică

Beneficii

Cu întârziere la propagarea flăcării
Rezistență mare la tracțiune
Pentru solicitări mecanice ridicate
Rezistență chimică mare

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Construcția de roboți
Utilaje pentru construcții
Certificat pentru piața nord-americană

Descrierea produsului

Corpul de bază este făcut din oțel turnat cu suprafața galvanizată. Manșonul interior din poliamid este complementar tubului, Un profil special din manșonul interior presează tubul printr-o piuliță de blocare
Include O ring și piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP NPT

Material:

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Corp: oțel turnat cu suprafață zincată

Manșon interior: PA (Poliamidă)

Clasa de protecție:

IP 67

Gama de temperatură:

-45°C la +105°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® CNP NPT

Articol nr.	Dimensiune nominală	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Potrivit pentru SILVYN® CNP	Bucăți / UA
SILVYN®CNP NPT Conectare cu șurub					
55500400	1/2"	27	55	3/8"	1
55500410	1/2"	32	66	1/2"	1
55500420	3/4"	39	66	3/4"	1
55500430	1"	45	73	1"	1
55500440	1 1/4"	59	87	1 1/4"	1
55500450	1 1/2"	67	87	1 1/2"	1
55500460	2"	82	101	2"	1