

SILVYN® FG

SILVYN® FG Tub de protecție cu spirală metalică și manta din PVC alb, certificat pentru utilizare în industria alimentară

Informații

Special pentru industria alimentară



Industria alimentară



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Manta exterioară aprobată FDA

Ușor de curățat datorită suprafețelor netede, albe

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare

Rezistență mare la zdrobire

Domeniul de utilizare

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Utilaje de ambalare produse alimentare

Industria farmaceutică

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

SILVYN® FG

Caracteristicile produsului

Flexibil
Rezistent la zdrobire
Rezistent la impact
Rezistență mare

Normă de referință / aprobări

Certificat conform FDA CFR 21 și NSF 51 (standard pentru USA)

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
Special, izolație exterioară de plastic aprobată FDA

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Culoare:	Alb Albastru
Material:	Tub de protecție armat cu oțel electrogalvanizat acoperit cu manta de plastic special
Gama de temperatură:	-20 °C la +60 °C Pentru timp scurt : +80 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FG

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® FG alb				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG albastru				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16