

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX , tub de protecție cu profil metalic cu înclichetare și înveliș termoplastic rezistent la substanțe chimice



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la rece



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil

SILVYN® HFX



Beneficii

Rezistent la impact
Robust
Protecție împotriva abraziunii
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
Protejează la lichide și gaze

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Industria hârtiei
Măsurări și control tehnologic
Aplicații feroviare
La exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent UV
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Rezistență chimică și mecanică mare

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
Izolație exterioară din PUR

Notă

UA = 10m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere:

Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare:

Negru

Material:

Metal cu manta de PUR

Gama de temperatură:

Între -55°C și +105°C

Pe termen scurt până la +125°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HFX

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15