

SILVYN® LTP 45° M

SILVYN® LTPW-M este o piesă de blocare fabricată din alamă nichelată, cu grad de protecție IP66/67/68/69



Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Protecție la vibrații
Performanțe mari de etanșare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® LTP
Aplicații cu solicitări mecanice ridicate
Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

Filet metric
cot la 45° cu guler hehagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Certificări:

IEC EN 61386-23

Material:

Corp: alamă nichelată
Element de etanșare: element de compresie din PA
(Poliamidă)

Clasa de protecție:

IP66
IP67

Ultima actualizare (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP 45° M

IP68 (5 bar)

IP69

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LTP 45° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® LTP	Bucăți / UA
SILVYN® LTP 45° M					
55510300	20 x 1.5/1	24.0	13	16	10
55510301	20 x 1.5/2	24.0	13	20	10
55510302	25 x 1.5	30.0	14	25	10
55510303	32 x 1.5	36.0	15	32	2
55510304	40 x 1.5	47.0	18	40	1
55510305	50 x 1.5	61.0	18	50	1
55510306	63 x 1.5	67.0	20	63	1