

SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - Tub de protecție cu izolație exterioară cu perete subțire, din PVC



Rezistență chimică bună



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare

Robust

Rezistență mare la zdrobire

Rezistență mare la uleiuri și acizi, rezistent UV

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

La exterior

Fabricarea transformatoarelor

Aplicații feroviare

Industria hârtiei

SILVYN® LTP

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari
Înveliș exterior din plastic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Oțel galvanizat izolație exterioară din PVC
Gama de temperatură:	-20°C la +105°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LTP

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® LTP				
61805400	10 - 1/4"	7.0 x 11.8	35	50
61805410	12 - 5/16"	10.0 x 14.2	40	50
61805420	16 - 3/8"	12.6 x 17.8	45	50
61805430	20 - 1/2"	16.0 x 21.1	65	50
61805440	25 - 3/4"	21.0 x 26.4	100	25
61805450	32 - 1"	26.5 x 33.1	135	25
61805460	40 - 1 1/4"	35.4 x 41.8	175	10
61805470	50 - 1 1/2"	40.4 x 47.9	230	10
61805480	63 - 2"	51.6 x 59.7	280	10