

SILVYN® OR

SILVYN® OR este un tub de protecție robust, cu insert metalic spiral cu un profil de înclichetare, cu izolație exterioară din PVC rezistent la lichide, rezistent la uleiuri



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură



Impermeabil

Beneficii

Protejează împotriva lichidelor

Rezistență mare

Robust

Rezistență mare la zdrobire

Rezistență mare la uleiuri și acizi

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Fabricarea transformatoarelor

Aplicații feroviare

Industria hârtiei

Descrierea produsului

Tub de protecție cu spirală metalică și profil aparent, pentru sarcini mecanice mari

Înveliș exterior din plastic

SILVYN® OR

Notă

UA = 10m (la cerere)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal

La cerere:

Lungimi mai mici, de 10m la rolă, sunt disponibile la cerere

Culoare:

Negru

Material:

Oțel galvanizat cu înveliș din PVC special

Gama de temperatură:

-20 °C la +100 °C

Scurt timp: până la +120 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® OR

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® OR				
61712840	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712850	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712860	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712870	1"	26.5 x 33	170	30
61712880	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712890	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712900	2"	51.6 x 59.9	300	15