SILVYN® FCE-M

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

Informații
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.



Beneficii
Stabilitate mecanică mare
Rezistență mare la tracțiune
Aplicaţii cu economie de spaţiu
Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare
În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Descrierea produsului
Filet metric
Manșon hexagonal
Manşon profilat
Cap piuliţă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	**SILVYN®** **FCE COMPACT** Componente metalice: alamă nichelată Etanșare: NBR **SILVYN®** **FCE-F, FCE-S**

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FCE-M

	Alamă nichelată
Clasa de protecție:	SILVYN® FCE COMPACT: IP 68 SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54
Gama de temperatură:	SILVYN® FCE COMPACT: Între -45 °C și +105 °C SILVYN® FCE-F, FCE-S: Între -55 °C și +260 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FCE-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FCE	Bucăţi / UA
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1.5	13	10
55503625	16 x 1.5	16	10
55503626	20 x 1.5	16	10
55503627	20 x 1.5	20	10
55503628	25 x 1.5	25	5
61803855	32 x 1.5	32	5
61803856	40 x 1.5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1.5	16	10
61803861	20 x 1.5	16	10
61803862	20 x 1.5	20	10
61803863	25 x 1.5	25	5
61803864	32 x 1.5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1.0	10	10
55503601	12 x 1.5	10	10
55503602	12 x 1.5	13	10
55503603	16 x 1.5	13	10
55503604	16 x 1.5	16	10
55503605	20 x 1.5	16	10
55503606	20 x 1.5	20	10
55503607	25 x 1.5	25	5
55503608	32 x 1.5	32	5
55503609	40 x 1.5	40	2
55503610	50 x 1.5	50	2
55503611	63 x 1.5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	10 x 1.0	10	10
55503613	12 x 1.5	10	10
55503614	12 x 1.5	13	10
55503615	16 x 1.5	13	10
55503616	16 x 1.5	16	10
55503617	20 x 1.5	16	10
55503618	20 x 1.5	20	10

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FCE	Bucăţi / UA
55503619	25 x 1.5	25	5
55503620	32 x 1.5	32	5
55503621	40 x 1.5	40	2
55503622	50 x 1.5	50	2
55503623	63 x 1.5	50	2

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M



Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16