

SILVYN® FCE-M

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

Informații

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.



Beneficii

Stabilitate mecanică mare
Rezistență mare la tracțiune
Aplicații cu economie de spațiu
Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

SILVYN®

FCE COMPACT

Componente metalice: alamă nichelată

Etanșare: NBR

SILVYN®

FCE-F, FCE-S

Ultima actualizare (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Clasa de protecție:

Alamă nichelată

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Gama de temperatură:

SILVYN® FCE COMPACT: Între -45°C și +105°C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: Între -55°C și +260°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FCE-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FCE	Bucăți / UA
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1.5	13	10
55503625	16 x 1.5	16	10
55503626	20 x 1.5	16	10
55503627	20 x 1.5	20	10
55503628	25 x 1.5	25	5
61803855	32 x 1.5	32	5
61803856	40 x 1.5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1.5	16	10
61803861	20 x 1.5	16	10
61803862	20 x 1.5	20	10
61803863	25 x 1.5	25	5
61803864	32 x 1.5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1.0	10	10
55503601	12 x 1.5	10	10
55503602	12 x 1.5	13	10
55503603	16 x 1.5	13	10
55503604	16 x 1.5	16	10
55503605	20 x 1.5	16	10
55503606	20 x 1.5	20	10
55503607	25 x 1.5	25	5
55503608	32 x 1.5	32	5
55503609	40 x 1.5	40	2
55503610	50 x 1.5	50	2
55503611	63 x 1.5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	10 x 1.0	10	10
55503613	12 x 1.5	10	10
55503614	12 x 1.5	13	10
55503615	16 x 1.5	13	10
55503616	16 x 1.5	16	10
55503617	20 x 1.5	16	10
55503618	20 x 1.5	20	10

SILVYN® FCE-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FCE	Bucăți / UA
55503619	25 x 1.5	25	5
55503620	32 x 1.5	32	5
55503621	40 x 1.5	40	2
55503622	50 x 1.5	50	2
55503623	63 x 1.5	50	2

SILVYN® FCE-M

