

SILVYN® HFX-V0

Tub metalic cu profile inter-blocate cu înveliș din poliuretan cu pereți groși

SILVYN® HFX-V0 - Tub de protecție împotriva lichidelor, cu risc redus de incendiu, rezistent la substanțe chimice, cu profil metalic spiral cu înclchetare și izolație exterioară din PUR

Informații

Hazard Level: HL 2



Șină



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la rece



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură

SILVYN® HFX-V0



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi

Protejează la lichide și gaze

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată

Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

rezistent UV

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării

Rezistență chimică și mecanică mare

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat

Izolație exterioară din PUR

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Metal cu manta de PUR Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură:	Între -50 °C și +105 °C Pe termen scurt până la +125 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HFX-V0

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16