

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 este un tub de protecție paralel corugat, tăiat longitudinal cu fantă sinusoidală, care rămâne închisă chiar și sub mișcare de torsiune

Informații

Tăietură sinusoidală pentru montare ulterioară
Fabricat din poliamidă rezistentă până la +140°C



Energie solară



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Tăietura sinusoidală rămâne închisă sub efort de torsiune

Stabilitate dimensională

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Protecția ulterioară a cablului

Domeniul de utilizare

Aplicații fotovoltaice

Construcții navale

Inginerie mecanică

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Industria electrotehnică

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice
Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune

Descrierea produsului

Tub din poliamidă 6 fin corugat cu taietură sinusoidală

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Notă:	Alungire la rupere conform DIN 53 455: 50 - 200 % rezistență la impact conform DIN 53 453: fără rupere rezistență la impact în zgârietură conform DIN 53 453: fără rupere flamabilitate conform : UL 94HB
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA6 modificat la cald Fără cadmiu fără halogen
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +140°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SINUS PA6

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Potrivit pentru SILVYN® holder	UA colac (m)
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16