


## SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 este un tub de protecție paralel corugat, tăiat longitudinal cu fantă sinusoidală, care rămâne închisă chiar și sub mișcare de torsiune

### Informații

Tăietură sinusoidală pentru montare ulterioară  
Fabricat din poliamidă rezistentă până la +140°C



Energie solară



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

### Beneficii

Tăietura sinusoidală rămâne închisă sub efort de torsiune

Stabilitate dimensională

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Protecția ulterioară a cablului

### Domeniul de utilizare

Aplicații fotovoltaice

Construcții navale

Inginerie mecanică

Ultima actualizare (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SINUS PA6

Industria electrotehnică

### Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice  
Fără halogen și fără cadmiu  
Rezistență la abraziune

### Descrierea produsului

Tub din poliamidă 6 fin corugat cu taietură sinusoidală

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralele
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Notă:	Alungire la rupere conform DIN 53 455: 50 - 200 % rezistență la impact conform DIN 53 453: fără rupere rezistență la impact în zgârietură conform DIN 53 453: fără rupere flamabilitate conform : UL 94HB
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA6 modificat la cald Fără cadmiu fără halogen
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +140°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® SINUS PA6**

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Potrivit pentru SILVYN® holder	UA colac (m)
SILVYN® SINUS PA6			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50

Ultima actualizare (27.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.  
PN 0456 / 02\_03.16