

## SILVYN® KCLICK 90° M

SILVYN® KCLICK-M - Piesă de blocare cu filet metric pentru tuburi de protecție SILVYN® RILL



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

### Beneficii

Cotul la 90° permite o instalare ușoară  
Asamblare rapidă  
Ușor de dezasamblat  
Rezistență mare  
Performanțe mari de etanșare

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Pentru aplicații unde spațiul este limitat  
Aplicații rotative

### Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

### Descrierea produsului

Filet metric  
Cot la 90°  
Corp cu etanșare interioară  
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK 90° M

### Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub       |
| Culoare:             | Gri (RAL 7031)<br>Negru (RAL 9011), rezistent UV                                                                 |
| Material:            | PA6<br>Fără halogen                                                                                              |
| Clasa de protecție:  | IP 68<br>IP 69                                                                                                   |
| Gama de temperatură: | -40 °C la +115 °C                                                                                                |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

# SILVYN® KLICK 90° M

| Articol nr.               | Dimensiune metrică | Lungime filet mm | Deschidere netă ( mm ) | Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm) | Potrivit pentru SILVYN® RILL | Bucăți / UA |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| SILVYN® KLICK 90° M gri   |                    |                  |                        |                                                |                              |             |
| 55501110                  | 10 x 1.0           | 12               | 6                      | 10                                             | 10                           | 50          |
| 55501120                  | 12 x 1.5           | 12               | 8                      | 13                                             | 13                           | 50          |
| 55501130                  | 16 x 1.5/1         | 12               | 12                     | 13                                             | 13                           | 50          |
| 55501140                  | 16 x 1.5/2         | 12               | 12                     | 15.8                                           | 16                           | 50          |
| 55501150                  | 20 x 1.5/1         | 13               | 15                     | 15.8                                           | 16                           | 50          |
| 55501160                  | 20 x 1.5/2         | 13               | 15                     | 21.2                                           | 21                           | 50          |
| 55501170                  | 25 x 1.5/1         | 13               | 18                     | 21.2                                           | 21                           | 50          |
| 55501180                  | 25 x 1.5/2         | 13               | 18                     | 28.5                                           | 28                           | 25          |
| 55501190                  | 32 x 1.5/1         | 15               | 24                     | 28.5                                           | 28                           | 25          |
| 55501200                  | 32 x 1.5/2         | 15               | 24                     | 34.5                                           | 34                           | 10          |
| 55501210                  | 40 x 1.5/1         | 15               | 32                     | 34.5                                           | 34                           | 10          |
| 55501220                  | 40 x 1.5/2         | 15               | 32                     | 42.5                                           | 42                           | 10          |
| 55501230                  | 50 x 1.5/1         | 16               | 39                     | 42.5                                           | 42                           | 10          |
| 55501240                  | 50 x 1.5/2         | 16               | 39                     | 54.5                                           | 54                           | 5           |
| 55501250                  | 63 x 1.5           | 16               | 53                     | 54.5                                           | 54                           | 5           |
| SILVYN® KLICK 90° M negru |                    |                  |                        |                                                |                              |             |
| 55501115                  | 10 x 1.0           | 12               | 6                      | 10                                             | 10                           | 50          |
| 55501125                  | 12 x 1.5           | 12               | 8                      | 13                                             | 13                           | 50          |
| 55501135                  | 16 x 1.5/1         | 12               | 12                     | 13                                             | 13                           | 50          |
| 55501145                  | 16 x 1.5/2         | 12               | 12                     | 15.8                                           | 16                           | 50          |
| 55501155                  | 20 x 1.5/1         | 13               | 15                     | 15.8                                           | 16                           | 50          |
| 55501165                  | 20 x 1.5/2         | 13               | 15                     | 21.2                                           | 21                           | 50          |
| 55501175                  | 25 x 1.5/1         | 13               | 18                     | 21.2                                           | 21                           | 50          |
| 55501185                  | 25 x 1.5/2         | 13               | 18                     | 28.5                                           | 28                           | 25          |
| 55501195                  | 32 x 1.5/1         | 15               | 24                     | 28.5                                           | 28                           | 25          |
| 55501205                  | 32 x 1.5/2         | 15               | 24                     | 34.5                                           | 34                           | 10          |
| 55501215                  | 40 x 1.5/1         | 15               | 32                     | 34.5                                           | 34                           | 10          |
| 55501225                  | 40 x 1.5/2         | 15               | 32                     | 42.5                                           | 42                           | 10          |
| 55501235                  | 50 x 1.5/1         | 16               | 39                     | 42.5                                           | 42                           | 10          |
| 55501245                  | 50 x 1.5/2         | 16               | 39                     | 54.5                                           | 54                           | 5           |
| 55501255                  | 63 x 1.5           | 16               | 53                     | 54.5                                           | 54                           | 5           |