SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M - Piesă de blocare cu filet metric pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL

Timpul de asamblare

Rezistent la temperatură

Certificări multiple

Beneficii

Cotul la 90° permite o instalarea uşoară
Asamblare rapidă
Uşor de dezasamblat
Rezistență mare
Performanțe mari de etanșare

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Pentru aplicații unde spaţiul este limitat
Aplicații rotative

Norm references / Approvals

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Cot la 90°
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° M

Notă
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăţi / UA
SILVYN® KLICK 90° M gri						
55501110	10 x 1.0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1.5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1.5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° M negru						
55501115	10 x 1.0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1.5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1.5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5

Ultima actualizare (06.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16