SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® RILL, cu preluarea efortului de tracţiune



Gamă mare de strângere

Timpul de asamblare

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Rezistent la temperatură

Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Uşor de dezasamblat
Fixare adiţională a cablului
Etanșare suplimentară a cablului

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanşați suplimentar

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Descrierea produsului
Filet metric
Presetupă
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Notă
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA6
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK GPZ-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăţi / UA
SILVYN® KLICK, GPZ-M gri								
55500800	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M negru								
55500805	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16