

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție SILVYN® RILL, cu preluarea efortului de tracțiune



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă

Ușor de dezasamblat

Fixare adițională a cablului

Etanșare suplimentară a cablului

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Construcția de roboți

Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Descrierea produsului

Filet metric

Presetupă

Corp cu etanșare interioară

Partea superioară cu manșon "snap-in"

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

PA6

Clasa de protecție:

IP 68

IP 69

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Interval de fixare în mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN® KLICK, GPZ-M gri								
55500800	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M negru								
55500805	12 x 1.5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1.5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1.5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1.5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1.5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1.5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1.5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1.5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16