

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - Piesă de blocare cu filet PG, cu sistem integrat de preluare a eforturilor de tracțiune, pentru SILVYN® RILL



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Ușor de dezasamblat
Fixare adițională a cablului
Etanșare suplimentară a cablului

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Ultima actualizare (18.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-GPZ

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Presetupă

Corp cu etanșare interioară

Partea superioară cu manșon "snap-in"

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

PA6

Clasa de protecție:

IP 68

IP 69

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK-GPZ

| Articol nr. | Dimensiune PG | Interval de fixare în mm | Mărimea cheii SW în mm | Lungime filet mm | Deschidere netă (mm) | Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm) | Potrivit pentru SILVYN® RILL | Bucăți / UA |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|------------------------------|-------------|
| SILVYN® KLICK-GPZ gri | | | | | | | | |
| 61801120 | 7 | 3 - 6.5 | 16 | 8 | 7 | 10 | 10 | 20 |
| 61801130 | 9 | 4 - 8 | 18 | 8 | 8 | 13 | 13 | 20 |
| 61801140 | 11 | 5 - 10 | 21 | 8 | 10 | 15.8 | 16 | 20 |
| 61801200 | 13,5 | 6 - 11 | 21 | 9 | 11 | 15.8 | 16 | 20 |
| 61801202 | 13,5 | 6 - 12 | 24 | 9 | 12 | 18.5 | 18 | 20 |
| 61801150 | 16 | 10 - 14 | 27 | 10 | 14 | 21.2 | 21 | 10 |
| 61801160 | 21 | 13 - 18 | 34 | 11 | 20 | 28.5 | 28 | 10 |
| 61801170 | 29 | 18 - 25 | 40 | 11 | 25 | 34.5 | 34 | 10 |
| 61801180 | 36 | 22 - 32 | 55 | 13 | 32 | 42.5 | 42 | 10 |
| 61801190 | 48 | 34 - 44 | 65 | 14 | 44 | 54.5 | 54 | 10 |
| SILVYN® KLICK-GPZ negru | | | | | | | | |
| 61801125 | 7 | 3 - 6.5 | 16 | 8 | 7 | 10 | 10 | 20 |
| 61801135 | 9 | 4 - 8 | 18 | 8 | 8 | 13 | 13 | 20 |
| 61801145 | 11 | 5 - 10 | 21 | 8 | 10 | 15.8 | 16 | 20 |
| 61801205 | 13,5 | 6 - 11 | 21 | 9 | 11 | 15.8 | 16 | 20 |
| 61801215 | 13,5 | 6.0 - 12.0 | 24 | 9 | 12 | 18.5 | 18 | 20 |
| 61801155 | 16 | 10 - 14 | 27 | 10 | 14 | 21.2 | 21 | 10 |
| 61801165 | 21 | 13 - 18 | 34 | 11 | 20 | 28.5 | 28 | 10 |
| 61801175 | 29 | 18 - 25 | 40 | 11 | 25 | 34.5 | 34 | 10 |
| 61801185 | 36 | 22 - 32 | 55 | 13 | 32 | 42.5 | 42 | 10 |
| 61801195 | 48 | 34 - 44 | 65 | 14 | 44 | 54.5 | 54 | 10 |

Ultima actualizare (18.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16