

SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - Piesă de blocare cu filet PG, cu sistem integrat de preluare a eforturilor de tracțiune, pentru SILVYN® RILL



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Ușor de dezasamblat
Fixare adițională a cablului
Etanșare suplimentară a cablului

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Utilizare în zonele unde cablurile și conductorii trebuie fixați și etanșați suplimentar

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-GPZ

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Presetupă

Corp cu etanșare interioară

Partea superioară cu manșon "snap-in"

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

PA6

Clasa de protecție:

IP 68

IP 69

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK-GPZ

Articol nr.	Dimensiune PG	Interval de fixare în mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN® KLICK-GPZ gri								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-GPZ negru								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16