

SILVYN® KCLICK NPT

SILVYN® KCLICK NPT



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Ușor de dezasamblat
Rezistență mare
Performanțe mari de etanșare
Poate fi rotit

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Aplicații rotative

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet NPT
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK NPT

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK NPT

Articol nr.	Dimensiune nominală	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
61800705	NPT 1/4"	34	11,5	7	10.0	10	50
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13.0	13	50
61800725	NPT 3/8"	39	12	12,5	15.8	16	50
61800745	NPT 1/2"	43,5	13	17	21.2	21	50
61800755	NPT 3/4"	47,5	14	21	28.5	28	25
61800765	NPT 1"	52	16	27,5	34.5	34	25
61800775	NPT 1 1/4"	77	18	36,5	42.5	42	25
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42,5	54.5	54	10
61800785	NPT 2"	92	21	48,5	54.5	54	10