

SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - Piesă de blocare cu filet PG pentru SILVYN® RILL



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

- Asamblare rapidă
- Ușor de dezasamblat
- Rezistență mare
- Performanțe mari de etanșare
- Poate fi rotit

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Construcția de roboți
Aplicații rotative

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet de conectare PG
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK PG

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK PG

Articol nr.	Dimensiune PG	Mărimea cheii SW în mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN®KLICK PG gri								
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13	13	50
61800880	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800930	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10
SILVYN®KLICK PG negru								
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13	13	50
61800885	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800935	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16