

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

SILVYN® KCLICK-Y (TPE) - Piesă de blocare în formă de Y pentru SILVYN® RILL



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură

Beneficii

Ușor de asamblat
Rezistență la temperaturi mari

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Y-distribuitor pentru tuburi SILVYN® RILL

Descrierea produsului

3 x conexiune de tub
O gaură pentru fixare cu șurub M4

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplă pentru tuburi corugate din masă plastică

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector pentru furtunuri corugate

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

TPE

Clasa de protecție:

IP 66

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Articol nr.	Dimensiune nominală	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN® KLICK-Y (TPE) gri				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) negru				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16