


SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - Piesă de blocare cu filet PG, cu punere integrată la masă a ecranului cablului , pentru SILVYN® RILL



Gamă mare de strângere



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Interferența semnalelor



Rezistent la UV

Beneficii

Asamblare rapidă

Fixare adițională a cablului

Etanșare suplimentară a cablului

Contact optim al ecranului (EMC)

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Utilizat în zonele unde cablurile și conductorii ecranați trebuie protejați suplimentar

Descrierea produsului

Filet de conectare PG

Presetupă EMC

Corp cu etanșare interioară

Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

Poliamidă

Alamă nichelată

Clasa de protecție:

IP 68

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KSE

Articol nr.	Dimensiune PG	Interval de fixare în mm	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN® KSE								
55001200	9	4 - 8	17 / 22	57	12	13	13	20
55001230	16	10 - 14	24 / 31	70	12	21.2	21	10
55001240	21	14 - 17.5	30 / 39	75	12	28.5	28	10