









SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12 este un tub de protecție clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile

Informații

Proiectat pentru mișcări permanente



-  Rezistență chimică bună
-  Cu întârziere la propagarea flăcării
-  Fără halogen
-  Rezistent la rece
-  Lanț port cablu
-  Rezistent la temperatură
-  Impermeabil
-  Certificări multiple

Beneficii

Stabilitate dimensională

Foarte flexibil la temperaturi scăzute

Întârzierea propagării focului și autostingere UL 94 V-2

Ultima actualizare (24.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 12

Rezistent la zdrobire
Foarte flexibil

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
În sisteme de lanț portcablu (SILVYN® CHAIN)
Automatizări pentru clădiri
Construcția de roboți
Utilizare în exterior (pe negru)

Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Tub din poliamidă 12 fin corugat

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice, izolație neagră

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA 12 Fără silicon Fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-2
Gama de temperatură:	-50°C la +100°C Termen scurt +150°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® RILL PA 12

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-M/90° M	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-PG/90° PG	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	UA (m)
SILVYN® RILL PA 12 gri							
61815100	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815120	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815140	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815150	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815160	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815170	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 negru							
61815105	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815125	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815145	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815155	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815165	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815175	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

Ultima actualizare (24.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16