

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA6 este un tub de protecție clasic, paralel corugat, care oferă cea mai bună protecție datorită structurii sale și accesoriilor versatile

Informații

Siguranță maximă în caz de incendiu



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Greutate mică



Siguranță



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Stabilitate dimensională

Flexibil

Întârziere mare la propagarea flăcării și autostingere conform UL 94V-0

Rezistent la sfărâmare

Greutate mică

SILVYN® RILL PA 6

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Utilități publice
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Aplicații flexibile
Utilizare în exterior (pe negru)

Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu
Rezistență la abraziune
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Tub fin corugat din poliamidă 6

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice, izolație neagră

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic
Certificări:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA 6 Fără silicon Fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +115°C Termen scurt +150°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® RILL PA 6

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	potrivit pentru SILVYN® KLICK-M/90°M	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-PG/90°PG	Potrivit pentru SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	UA (m)
SILVYN® RILL PA 6 gri							
61746939	10	6.5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746940	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746950	16	12 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747010	18	14.3 x 18.5	40	-	13,5	-/13,5	50
61746960	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746970	28	23 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746980	34	29 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746990	42	36 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747000	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 6 negru							
61746935	10	6.5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746945	13	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61746955	16	12 x 15.8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61747015	18	14.3 x 18.5	40	-	13,5	-/13,5	50
61746965	21	16.5 x 21.2	45	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61746975	28	23 x 28.5	55	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61746985	34	29 x 34.5	65	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61746995	42	36 x 42.5	90	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61747005	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

Ultima actualizare (18.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN_0456 / 02_03_16