

SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA este o flanșă de conexiune unghiulară, dintr-o singură bucată, concepută special pentru SILVYN® MAXI PA



Timpul de asamblare



Robust



Siguranță

Beneficii

Conexiune rezistentă la rupere
Asigură instalarea tubului de protecție

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție
SILVYN® MAXI PA
Inginerie mecanică
Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Descrierea produsului

Flanșă de conectare unghiulară de 90°, cu mecanism de pliere special adaptat la SILVYN® MAXI PA. Datorită construcției speciale, furtunul poate fi pre-blocat și montat ca fiind gata pentru conectare.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Gri (RAL 7001)

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFW-PA

Material:	Negru (RAL 9005), rezistent UV PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 54 IP 66 garnitură AFG-PA/AFW-PA
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® AFW-PA

Articol nr.	Dimensiune nominală	Bucăți / UA
SILVYN® AFW-PA 90° gri		
55001090	70	1
55001091	95	1
SILVYN® AFW-PA 90° negru		
55001093	70	1
55001092	95	1