

SILVYN® garnitură AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® Garnitura AFG-PA / AFW-PA este un inel de etanșare utilizat împreună cu flanșa de conectare, pentru diametre mari



Timpul de asamblare



Robust



Siguranță

Beneficii

Grad de protecție sporit pentru SILVYN® AFG-PA și SILVYN® AFW-PA

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție

SILVYN® MAXI PA

Inginerie mecanică

Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Inel de etanșare pentru piese de blocare cu strângere cu șurub

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inel de etanșare pentru cuplaje pentru furtunuri

Culoare:

Gri (RAL 7001)

Negru (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA6

Fără halogen

Clasa de protecție:

IP 54

IP 66 garnitură AFG-PA/AFW-PA

Gama de temperatură:

-40 °C la +115 °C

SILVYN® garnitură AFG-PA / AFW-PA

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

SILVYN® garnitură AFG-PA / AFW-PA

Articol nr.	Dimensiune nominală	Bucăți / UA
SILVYN® garnitură AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16