

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție SILVYN® HCC



Rezistent la UV

Beneficii

Ușor de dezasamblat
Rezistență mare
Etanșare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție
SILVYN® HCC

Descrierea produsului

Filet metric
Corp cu etanșare interioară și inel de strângere
Cap piuliță

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA6

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

Între -25°C și +100°C

SILVYN® HG-M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® HG-M

Articol nr.	Denumire articol	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® HCC	Bucăți / UA
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8