

SILVYN® TC

SILVYN® TC este un tub de protecție paralel corugat cu design inovator, cu porțiuni gata filetate, integrate. Se montează fără piese de blocare, cu ajutorul piulițelor metrice standard

Informații

Nu necesită piesă de blocare tub

Folosit cu piuliță

Lungimea secțiunii selectată



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Timpul de asamblare



Greutate mică



Rezistent la UV

Beneficii

Stabilitate dimensională

Flexibil

Filetat

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Confecționarea tablourilor electrice

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Fără halogen și fără cadmiu

Rezistență la abraziune

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® TC

Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și alte substanțe chimice

Descrierea produsului

Tub din poliamidă 6 fin corugat

Notă

Recomandăm utilizarea unui element de etanșare adițional pentru maximizarea gradului de protecție IP

Lungimea segmentului: 222 mm

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de plastic corugate paralel
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun corugat din plastic
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA 6 fără halogen Comportamentul la foc conform UL 94 V-2
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® TC

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Dimensiune metrică	UA colac (m)
61221035	17	16.6 x 21.2	20 x 1.5	50
64400650	22	23.1 x 28.4	25 x 1.5	50
64400651	26	28.9 x 34.5	32 x 1.5	50
64400826	37	34 x 42,2	40 x 1.5	50