

## SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV este o piuliță splitată pentru fixarea ulterioară a tuburilor de protecție SILVYN® SPLIT



Fără halogen



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

### Beneficii

Asamblare rapidă și ușoară

Insert pentru tub pentru montare ulterioară

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® SPLIT

Inginerie mecanică

Industria electrotehnică

Utilizate în zone unde cablurile și conductorii trebuie protejate după asamblare

### Caracteristicile produsului

Conector splitabil, cu filet metric

### Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare

Ultima actualizare (12.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® SPLIT COV-M**

Culoare:	cu șurub Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA fără halogen
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® SPLIT COV-M**

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® SPLIT	Bucăți / UA
SILVYN® SPLIT COV-M (piulița neinclusă)			
61806680	16 x 1.5	10	100
61806681	20 x 1.5	14	100
61806682	25 x 1.5	20	50
61806683	32 x 1.5	23	50
61806684	40 x 1.5	37	25
61806685	50 x 1.5	45	25

Ultima actualizare (12.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16