

SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M este o piesă de blocare splitată pentru instalarea ulterioară a tuburilor SILVYN® SPLIT



Beneficii

Asamblare rapidă
Ușor de dezasamblat

Notă

Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Material:	PA fără halogen
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C
Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN®SPLIT GMP-M

Articol nr.	PL_GEWINDEANSCHLUSS	Bucăți / UA
SILVYN®SPLIT GMP-M (piuliță filet metric)		
61806686	16 x 1.5	100
61806687	20 x 1.5	100
61806688	25 x 1.5	50
61806689	32 x 1.5	50
61806691	40 x 1.5	25
61806692	50 x 1.5	25

Ultima actualizare (05.10.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16