

SILVYN® EC

SILVYN® EC - Piesă de capăt pentru protecția cablului, pentru tuburi paralel corugate



Gamă mare de strângere



Greutate mică



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită

Etanșare suplimentară

Ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPAS

Capăt terminal sau joncțiune

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manșon terminal pentru tuburi de protecție

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție

La cerere:

SILVYN® REC pentru FPAS67

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

NEC: PA66

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EC

REC: TPE

Gama de temperatură:

NEC: -50 °C to +135 °C REC: -50 °C to +120 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® EC

Articol nr.	Dimensiune nominală	Interval de fixare în mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® NEC					
55507097	16	-	10,5	16	10
55507098	21	-	15	21	10
55507099	28	-	20	28	10
55507100	34	-	25,5	34	10
55507101	42	-	32	42	10
55507102	54	-	43,5	54	10
SILVYN® REC					
55507040	10	3 - 7	-	10	10
55507041	13	3 - 7	-	13	10
55507042	16	3 - 11	-	16	10
55507043	21	3 - 15	-	21	10
55507044	28	3 - 21	-	28	10
55507045	34	3 - 25	-	34	10
55507046	42	5 - 34	-	42	10
55507047	54	5 - 46	-	54	10

SILVYN® EC

