

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - Piesă pentru blocare tub, cu filet metric

Informații

Economic

Unitate de ambalare mică



Fără halogen



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură

Beneficii

Asamblare rapidă

Ușor de asamblat

Presetupă cu cost minimizat

Fără părți libere

Noul design cu dimensiuni micșorate

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Confecționarea tablourilor electrice

Aplicații flexibile

Aplicații în spații înguste

Instalații pentru clădiri

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

Negru pentru rezistență UV și climatică
proiectat optimizat
Fără halogen și fără cadmiu

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Corp dintr-o singură bucată
Sistem special de cleme

Notă

Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Normă de referință / aprobări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FLEXILOK M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® FLEXILOK M negru					
65500403	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500436	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500445	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500456	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500455	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500464	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
65500465	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M gri					
65500404	12 x 1.5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1.5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1.5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1.5	14	FPAS 16	15,8	10
65500431	20 x 1.5	14	FPAS 20	20	10
65500440	20 x 1.5	14	FPAS 21	21,2	10
65500454	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
65500610	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
65500451	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
65500460	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1.5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1.5	16	FPAS 54	54,5	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

 Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
 PN 0456 / 02_03_16