SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie SILVYN® FPAS



- Fără halogen
- Protecţie maximă la vibraţii
- Timpul de asamblare
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Rezistent la temperatură
- Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă
Rezistență mare
Etanșare
Protecție la vibrații

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® FPAS
Aplicații in medii cu vibraţii mari

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistenţă UV şi climatică
Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Normă de referință / aprobări
UL document nr: E308201

Descrierea produsului
Filet metric
Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Notă
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-50 °C la +135 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăţi / UA
SILVYN® FPAG-M negru				
55506305	12 x 1.5	10	10	10
55506315	16 x 1.5	13	13	10
55506325	16 x 1.5	15.8	16	10
55506335	20 x 1.5	15.8	16	10
55507055	20 x 1.5	18.5	18	10
55506346	20 x 1.5	20.0	20	10
55506345	20 x 1.5	21.2	21	10
55506357	25 x 1.5	25.0	25	10
55506355	25 x 1.5	28.5	28	10
55506365	32 x 1.5	34.5	34	10
55506375	40 x 1.5	42.5	42	2
55506385	50 x 1.5	42.5	42	2
55506395	50 x 1.5	54.5	54	2
55506405	63 x 1.5	54.5	54	2
55506475	63 x 1.5	67.2	67	2
SILVYN® FPAG-M gri				
55506300	12 x 1.5	10	10	10
55506310	16 x 1.5	13	13	10
55506320	16 x 1.5	15.8	16	10
55506330	20 x 1.5	15.8	16	10
55507050	20 x 1.5	18.5	18	10
55506341	20 x 1.5	20.0	20	10
55506340	20 x 1.5	21.2	21	10
55506351	25 x 1.5	25.0	25	10
55506350	25 x 1.5	28.5	28	10
55506360	32 x 1.5	34.5	34	10
55506370	40 x 1.5	42.5	42	2
55506380	50 x 1.5	42.5	42	2
55506390	50 x 1.5	54.5	54	2
55506400	63 x 1.5	54.5	54	2
55506470	63 x 1.5	67.2	67	2

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16