

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecție SILVYN® FPAS



Fără halogen



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Asamblare rapidă

Rezistență mare

Etanșare

Protecție la vibrații

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® FPAS

Aplicații în medii cu vibrații mari

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică

Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric

Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA66

Fără halogen

Clasa de protecție:

IP 66

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPAG-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® FPAG-M negru				
55506305	12 x 1.5	10	10	10
55506315	16 x 1.5	13	13	10
55506325	16 x 1.5	15.8	16	10
55506335	20 x 1.5	15.8	16	10
55507055	20 x 1.5	18.5	18	10
55506346	20 x 1.5	20.0	20	10
55506345	20 x 1.5	21.2	21	10
55506357	25 x 1.5	25.0	25	10
55506355	25 x 1.5	28.5	28	10
55506365	32 x 1.5	34.5	34	10
55506375	40 x 1.5	42.5	42	2
55506385	50 x 1.5	42.5	42	2
55506395	50 x 1.5	54.5	54	2
55506405	63 x 1.5	54.5	54	2
55506475	63 x 1.5	67.2	67	2
SILVYN® FPAG-M gri				
55506300	12 x 1.5	10	10	10
55506310	16 x 1.5	13	13	10
55506320	16 x 1.5	15.8	16	10
55506330	20 x 1.5	15.8	16	10
55507050	20 x 1.5	18.5	18	10
55506341	20 x 1.5	20.0	20	10
55506340	20 x 1.5	21.2	21	10
55506351	25 x 1.5	25.0	25	10
55506350	25 x 1.5	28.5	28	10
55506360	32 x 1.5	34.5	34	10
55506370	40 x 1.5	42.5	42	2
55506380	50 x 1.5	42.5	42	2
55506390	50 x 1.5	54.5	54	2
55506400	63 x 1.5	54.5	54	2
55506470	63 x 1.5	67.2	67	2