

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M - Piesă de blocare la 90°, cu filet metric, pentru tuburile de protecție SILVYN® FPAS, cu IP68 / IP69

Informații

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil



Certificări multiple

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX 90° M

Beneficii

Cotul la 90° permite o instalare ușoară
Asamblare rapidă
Rezistență mare la tracțiune
Rezistent la apă
Protecție la vibrații

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPAS
Aplicații în medii cu vibrații mari

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică
Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular
Cot la 90°

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPAX 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Bucăți / UA
SILVYN® FPAX 90° M negru			
55507300	16 x 1.5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1.5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1.5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1.5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1.5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1.5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1.5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1.5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1.5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1.5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M gri			
55507310	16 x 1.5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1.5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1.5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1.5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1.5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1.5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1.5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1.5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1.5/2	FPAS 54	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16