

FIPLOCK® ONE 90° Metall M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE 90° Metall M

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistență mecanică



Timpu de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° Metall M



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE 90° Metall M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE 90° Metall M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE 90° Metall M - negru								
61804687	12 x 1.5	11	5	5,7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804688	16 x 1.5	14	5	8,7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804689	16 x 1.5	14	5	9	Unghi de 90°	12	negru	10
61804690	20 x 1.5	18	6	12,8	Unghi de 90°	12	negru	10
61804691	20 x 1.5	16	6	10,2	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804692	25 x 1.5	21	7	14,8	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804693	25 x 1.5	21	7	15,9	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804694	32 x 1.5	27	8	22,8	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804695	32 x 1.5	27	8	22,8	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804696	40 x 1.5	34	8	28,5	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804697	40 x 1.5	36	8	30,2	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804698	50 x 1.5	46	9	36,1	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804699	50 x 1.5	46	9	38,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
61804701	63 x 1.5	55	10	47,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
FIPLOCK® ONE 90° Metall M - gri								
61804704	12 x 1.5	11	5	5,7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804706	16 x 1.5	14	5	8,7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804707	16 x 1.5	14	5	9	Unghi de 90°	12	gri	10
61804708	20 x 1.5	18	6	12,8	Unghi de 90°	12	gri	10
61804709	20 x 1.5	16	6	10,2	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804711	25 x 1.5	21	7	14,8	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804713	25 x 1.5	21	7	15,9	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804714	32 x 1.5	27	8	22,8	Unghi de arc de 90°	23	gri	6

FIPLOCK® ONE 90° Metall M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
61804715	32 x 1.5	27	8	22,8	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804716	40 x 1.5	34	8	28,5	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804717	40 x 1.5	36	8	30,2	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804718	50 x 1.5	46	9	36,1	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804719	50 x 1.5	46	9	38,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4
61804721	63 x 1.5	55	10	47,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4
FIPLOCK® ONE 90° Metall XL M - negru								
61804724	12 x 1.5	11	10	5,7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804725	16 x 1.5	14	10	8,7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804726	16 x 1.5	14	10	9	Unghi de 90°	12	negru	10
61804727	20 x 1.5	18	10	12,8	Unghi de 90°	12	negru	10
61804728	20 x 1.5	16	10	10,2	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804729	25 x 1.5	21	11	14,8	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804731	25 x 1.5	21	11	15,9	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804734	32 x 1.5	27	13	22,8	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804735	32 x 1.5	27	13	22,8	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804736	40 x 1.5	34	13	28,5	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804737	40 x 1.5	36	13	30,2	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804738	50 x 1.5	46	14	36,1	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804739	50 x 1.5	46	14	38,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
61804745	63 x 1.5	55	14	47,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
FIPLOCK® ONE 90° Metall XL M - gri								

Ultima actualizare (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE 90° Metali M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
61804746	12 x 1.5	11	10	5,7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804747	16 x 1.5	14	10	8,7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804748	16 x 1.5	14	10	9	Unghi de 90°	12	gri	10
61804749	20 x 1.5	18	10	12,8	Unghi de 90°	12	gri	10
61804751	20 x 1.5	16	10	10,2	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804754	25 x 1.5	21	11	14,8	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804755	25 x 1.5	21	11	15,9	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804756	32 x 1.5	27	13	22,8	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804757	32 x 1.5	27	13	22,8	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804758	40 x 1.5	34	13	28,5	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804759	40 x 1.5	36	13	30,2	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804761	50 x 1.5	46	14	36,1	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804764	50 x 1.5	46	14	38,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4
61804765	63 x 1.5	55	14	47,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4

FIPLOCK® ONE 90° Metall M