

FIPLOCK® ONE M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE M

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE M

Articol nr.	Denumire articol	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK®ONE M negru								
61804211	ASPA-07M12PB	12 x 1.5	17	11	7,2	7	negru	10
61804212	ASPA-10M12PB	12 x 1.5	20	11	10	10	negru	10
61804213	ASPA-10M16PB	16 x 1.5	20	11	10	10	negru	10
61804214	ASPA-12M16PB	16 x 1.5	22	11	9	12	negru	10
61804215	ASPA-10M20PB	20 x 1.5	20	11	10	10	negru	10
61804216	ASPA-12M20PB	20 x 1.5	22	11	13	12	negru	10
61804217	ASPA-17M20PB	20 x 1.5	27	11	13	17	negru	10
61804218	ASPA-17M25PB	25 x 1.5	27	12	17,2	17	negru	10
61804219	ASPA-23M25PB	25 x 1.5	36	12	18	23	negru	6
61804220	ASPA-23M32PB	32 x 1.5	36	15	23	23	negru	6
61804221	ASPA-29M32PB	32 x 1.5	41	15	25	29	negru	6
61804222	ASPA-29M40PB	40 x 1.5	41	19	29	29	negru	6
61804223	ASPA-36M40PB	40 x 1.5	52	19	31,9	36	negru	4
61804224	ASPA-36M50PB	50 x 1.5	52	19	36	36	negru	4
61804225	ASPA-48M50PB	50 x 1.5	65	19	41,9	48	negru	4
61804226	ASPA-48M63PG	63 x 1.5	65	19	50,5	48	negru	4
FIPLOCK®ONE M gri								
61804227	ASPA-07M12PG	12 x 1.5	17	11	7,2	7	gri	10
61804228	ASPA-10M12PG	12 x 1.5	20	11	10	10	gri	10
61804229	ASPA-10M16PG	16 x 1.5	20	11	10	10	gri	10
61804230	ASPA-12M16PG	16 x 1.5	22	11	9	12	gri	10
61804231	ASPA-10M20PG	20 x 1.5	20	11	10	10	gri	10
61804232	ASPA-12M20PG	20 x 1.5	22	11	13	12	gri	10
61804233	ASPA-17M20PG	20 x 1.5	27	11	13	17	gri	10
61804234	ASPA-17M25PG	25 x 1.5	27	12	17,2	17	gri	10
61804235	ASPA-23M25PG	25 x 1.5	36	12	18	23	gri	10
61804236	ASPA-23M32PG	32 x 1.5	36	15	23	23	gri	10
61804237	ASPA-29M32PG	32 x 1.5	41	15	25	29	gri	10
61804238	ASPA-29M40PG	40 x 1.5	41	19	29	29	gri	10
61804239	ASPA-36M40PG	40 x 1.5	52	19	31,9	36	gri	10
61804240	ASPA-36M50PG	50 x 1.5	52	19	36	36	gri	10
61804241	ASPA-48M50PG	50 x 1.5	65	19	41,9	48	gri	10
61804242	ASPA-48M63PG	63 x 1.5	65	19	50,5	48	gri	10