

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Fixarea cablurilor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE MS-NPT

Articol nr.	Dimensiune nominală	Interval de fixare în mm	SW 1/2 mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
61804931	NPT 1/4"	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	15	10	negru	10
61804932	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 20.0	15	10	negru	10
61804933	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 22.0	15	12	negru	10
61804934	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 22.0	15	12	negru	10
61804935	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 27.0	15	17	negru	10
61804936	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 27.0	15	17	negru	10
61804937	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 36.0	15	23	negru	6
61804938	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	negru	6
61804939	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	negru	6
61804941	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	17	29	negru	6
61804942	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	17	36	negru	4
61804943	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	17	36	negru	4
61804944	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	17	48	negru	4
61804945	NPT 2"	34.0 - 45.0	67.0 / 65.0	17	48	negru	4

Ultima actualizare (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16